


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.310

PDU international, исполнение
switched

Состояние: 23.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.310 - PDU international, исполнение switched

Отличительной особенностью PDU являются индивидуально управляемые розетки, а также функции измерения на фазу или вход. На OLED-дисплее отображаются актуальные данные расхода.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7955.310
Исполнение	PDU, switched
Описание продукта	Функция измерения по фазам и коммутируемые по-отдельности розетки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
Материал	Алюминий, анодированный
Комплект поставки	вкл. кабель подключения H05-VV (3 мм) со смонтированным входным штекером
Размер	Ширина: 44 мм Глубина: 85 мм Длина: 1.360 мм
Кол-во розеток и тип	24 x C13 / 4 x C19
Розетки	24 x Розетка для маломощного оборудования C13 4 x Розетка для маломощного оборудования C19
Номинальный ток (макс.)	16 A

ФУНКЦИИ

Ввод питания	Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	CEE
Директивы	Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты	EN 60950-1 МЭК 61 000-4 МЭК 61 000-6 EN 55 022
Диапазон рабочих температур	0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...95 %
Диапазон температур хранения	-25 °C...70 °C
Подходит для	Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.2
Gross weight	5
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177685192
ECLASS 8.0	27142604