


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.710

Направляющая шина

Состояние: 01.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.710 - Направляющая шина для TE

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями, для поддержки тяжелых дюймовых компонентов.

Функции

Арт. №	DK 7963.710
Описание продукта	Для монтажа между передней и задней 19" монтажными плоскостями. Направляющие шины позволяют поддерживать тяжелое дюймовое оборудование.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	795 мм
Load capacity static	800 Н
Опорная поверхность	Ширина: 85 мм Глубина: 724 мм
Подходит для	Тип корпуса: TE 8000
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3,512 kg
Gross weight	3,711 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	DK направляющая шина, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 800 Н, статическая, ШхГ опорной поверхности: 85x724 мм, расстояние между 19" плоскостями: 795 мм