
## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7979.111 PDU basic


Состояние: 10.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### DK 7979.111 - PDU basic

High-End-распределение питания: Прочный PDU в качестве компактного базового распределителя питания для IT-систем.







#### Функции

Арт. №	DK 7979.111
Описание продукта	Компактное базовое электрораспределение. Благодаря PDU basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным
	электрораспределением. В зависимости от исполнения PDU
	возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или
	вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U).
Преимущества	При вертикальном монтаже возможно размещение по
	принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без
	инструментов
	Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый,
	L2=черный, L3=белый)
	Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Материал	Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
	Розетки: пластик
Комплект поставки	Фиксатор штекера для штекеров МЭК C14, C20
	Вкл. крепежный материал
Опции	Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе
	работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в
	корпус PDU
	Возможны другие цвета корпуса

© Rittal 2025 2

## Функции

Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 695 мм
10 x Schuko (тип F, CEE 7/3)
230 B (AC)
16 A
3,7 кВт
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
3 м
CEE
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
5 °C50 °C
1095 %
-20 °C70 °C
3 м
Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.200 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.200 мм
1 шт.
2.6

© Rittal 2025 3

### Функции

Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177947405
E-Number Sweden	E8407006
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии