

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.135 PDU basic

Состояние: 16.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.135 - PDU basic

High-End-распределение питания: Прочный PDU в качестве компактного базового распределителя питания для IT-систем.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | DK 7979.135 |
| Описание продукта | Компактное базовое электрораспределение. Благодаря PDU basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. В зависимости от исполнения PDU возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U). |
| Преимущества | При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый) Монтажный комплект без инструментов для VX IT |
| Материал | Алюминиевый прессованный профиль, анодированный Розетки: пластик |
| Комплект поставки | Фиксатор штекера для штекеров МЭК С14, С20 Вкл. крепежный материал |
| Опции | Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU Возможны другие цвета корпуса |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Размер | Ширина: 44 мм Глубина: 70 мм Длина: 845 мм |
| Кол-во розеток и тип | 18 x C13 / 3 x C19 |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В (AC) |
| Номинальный ток (макс.) | 16 А |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Ввод питания | Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 3~ |
| Длина кабеля подключения | 3 м |
| Тип подключения (электрического) | CEE |
| Директивы | Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU |
| Стандарты | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Диапазон рабочих температур | 5 °C...50 °C |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 10...95 % |
| Диапазон температур хранения | -20 °C...70 °C |
| Подходит для | Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.200 мм Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.200 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3.35 |
| Gross weight | 3.38 |
| Код ТНВЭД | 85366990 |
| EAN | 4028177947511 |

Функции

| | |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E8407017 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Одобрения

Обяснения

Декларация о соответствии