


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.801 PDU UK basic

Состояние: 21.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.801 - PDU UK basic

Электрораспределение специально разработано для ЦОД и отдельно стоящих стоек с использованием штекеров UK (BS 1363).

## Функции

Арт. №	DK 7979.801
Исполнение	Исполнение 19"
Описание продукта	High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. В зависимости от исполнения с обширными функциями управления для измерения и контроля электроэнергии.
Преимущества	Монтажный комплект без инструментов для VX IT Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
Технические характеристики	Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
Материал	Алюминий, анодированный Розетки: пластик
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Опции	Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU Возможны другие цвета корпуса
Размер	Высота: 44 мм Глубина: 144 мм Длина: 450 мм
Кол-во розеток и тип	6 x BS 1363
Розетки	6 x BS 1363
Номинальный ток (макс.)	13 А

## Функции

Номинальная мощность	3 кВт
Ввод питания	Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	UK
Директивы	Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Диапазон рабочих температур	5 °C...50 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...95 %
Диапазон температур хранения	-25 °C...70 °C
Подходит для	Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 800 мм Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 800 мм Тип корпуса: TX CableNet: ≥ 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,7 kg
Gross weight	2,8 kg
Код ТНВЭД	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Описание продукта	DK PDU UK, basic, компактное базовое электрораспределение, ШДГ: 44x440x62 мм, 6xBS 1363, 230 В, 1~, 13 А

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии