

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000

Дополнительный вентилятор

Состояние: 10.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Дополнительный вентилятор

Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения вентиляторной панели.

Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 7980.000 |
| Описание продукта | Для применения в качестве отдельного вентилятора или для дооснащения различных вентиляторных блоков или увеличения мощности вентиляторной панели. |
| Комплект поставки | Вентилятор Кабель подключения (0,61 м) Вкл. крепежный материал |
| Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) | При 50 Гц: 160 м³/ч При 60 Гц: 180 м³/ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 15 Вт При 60 Гц: 14 Вт |
| Размер | Ширина: 119 мм Высота: 119 мм Глубина: 38 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10 °С...55 °С |
| Уровень шума | При 50 Гц: 37 dB(A) При 60 Гц: 37 dB(A) |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,6 kg |
| Gross weight | 0,671 kg |
| Код THBЭД | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Функции

Описание продукта

DK дополнительный вентилятор, для использования в качестве отдельного вентилятора, доустановки в различные вентиляторные блоки или в воздуховодную панель, ШВГ: 119x119x38 мм, 230 В, 1 ~, 50/60 Гц