

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000

Дополнительный вентилятор

Состояние: 06.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Дополнительный вентилятор

Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения вентиляторной панели.

Функции

Арт. №	SK 7980.000
Описание продукта	Для применения в качестве отдельного вентилятора или для дооснащения различных вентиляторных блоков или увеличения мощности вентиляторной панели.
Комплект поставки	Вентилятор Кабель подключения (0,61 м) Вкл. крепежный материал
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 160 м³/ч При 60 Гц: 180 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 15 Вт При 60 Гц: 14 Вт
Размер	Ширина: 119 мм Высота: 119 мм Глубина: 38 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °С...55 °С
Уровень шума	При 50 Гц: 37 dB(A) При 60 Гц: 37 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,6 kg
Gross weight	0,671 kg
Код THBЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Функции

Описание продукта

DK дополнительный вентилятор, для использования в качестве отдельного вентилятора, доустановки в различные вентиляторные блоки или в воздуховодную панель, ШВГ: 119x119x38 мм, 230 В, 1 ~, 50/60 Гц