

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.100

Дополнительный вентилятор

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 7980.100 - Дополнительный вентилятор

Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения вентиляторной панели.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 7980.100
Описание продукта	Для применения в качестве отдельного вентилятора или для дооснащения различных вентиляторных блоков или увеличения мощности вентиляторной панели.
Комплект поставки	Вентилятор Кабель подключения (0,61 м) Вкл. крепежный материал
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 108 м ³ /ч При 60 Гц: 120 м ³ /ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 14 Вт При 60 Гц: 12 Вт
Размер	Ширина: 119 мм Высота: 119 мм Глубина: 25 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 34 dB(A) При 60 Гц: 34 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.43
Gross weight	0.486
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177187313
ETIM 9	EC000320

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27180716