Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 7980.100 Дополнительный вентилятор

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 7980.100 - Дополнительный вентилятор

Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения вентиляторной панели.

Функции

Арт. №	SK 7980.100
Описание продукта	Для применения в качестве отдельного вентилятора или для дооснащения различных вентиляторных блоков или
	увеличения мощности вентиляторной панели.
Комплект поставки	Вентилятор
	Кабель подключения (0,61 м)
	Вкл. крепежный материал
Air throughput, unimpeded airflow	При 50 Гц: 108 м³/ч
(with chopped-fibre filter)	При 60 Гц: 120 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 14 Вт
	При 60 Гц: 12 Вт
Размер	Ширина: 119 мм
	Высота: 119 мм
	Глубина: 25 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 34 dB(A)
	При 60 Гц: 34 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.43
Gross weight	0.486
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177187313
	EC000320

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

27180716

© Rittal 2025 3