

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.100

Дополнительный вентилятор

Состояние: 21.09.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.100 - Дополнительный вентилятор

Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения вентиляторной панели.

Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 7980.100 |
| Описание продукта | Для применения в качестве отдельного вентилятора или для дооснащения различных вентиляторных блоков или увеличения мощности вентиляторной панели. |
| Комплект поставки | Вентилятор Кабель подключения (0,61 м) Вкл. крепежный материал |
| Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) | При 50 Гц: 108 м³/ч При 60 Гц: 120 м³/ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 14 Вт При 60 Гц: 12 Вт |
| Размер | Ширина: 119 мм Высота: 119 мм Глубина: 25 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20 °С...70 °С |
| Уровень шума | При 50 Гц: 34 dB(A) При 60 Гц: 34 dB(A) |
| Вес | 0,486 кг |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.43 |
| Gross weight | 0.486 |
| Код THBЭД | 84149000 |
| EAN | 4028177187313 |

Функции

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000320 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
|------------|----------|