Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7988.035 Вентиляторная панель

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7988.035 - Вентиляторная панель

Последующая установка сверху во все сетевые шкафы TS 8. Пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Серийно 2 вентилятора. Расширение макс. до 4/6 вентиляторов.

Функции

Арт. №	DK 7988.035
Описание продукта	Для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS. Панель монтируется в передней части шкафа, пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Прилагается прижимной профиль для оптимального уплотнения кабельного ввода.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вентиляторная панель вкл. 2 вентилятора и дополнительные вырезы под новые вентиляторы 1 регулятор температуры Эластичный прижимной профиль Терморегулятор и вентилятор в сборе, с кабелем подключения (3,5 м).
Мощность на вентилятор (свободный поток)	160/180
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора	1514
Возможности монтажа	В закрытой потолочной панели, приподнятой на распорках 20 или 50 мм В потолочной панели для ввода кабеля, приподнятой на распорках 20 или 50 мм В вентилируемой потолочной панели для ввода кабеля
Указание по монтажу	Для отделения сбоку и целенаправленного тока воздуха при соединении в линейку необходим прижимной профиль 2573.000

© Rittal 2025

Функции

Указание	При транспортировке краном использовать нельзя
	В комбинации с поворотной рамой, большой, или потолочной
	панелью для ввода кабеля вентиляторную панель необходимо
	выбирать следующим образом: вентиляторная панель =
	глубина шкафа - 200 мм
	Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой
	Поток воздуха можно увеличить с помощью дополнительного
	вентилятора 7980.000.
	Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
Уровень шума на вентилятор	37 dB(A)
Подходит для	Ширина: 800 мм
	800 мм
	800 мм
	Глубина: 800 мм
	1.000 мм
	1.200 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6.267
Gross weight	6.597
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177168954
E-Number Sweden	E7239576
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3