


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7988.035

## Вентиляторная панель

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7988.035 - Вентиляторная панель

Последующая установка сверху во все сетевые шкафы TS 8. Пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Серийно 2 вентилятора. Расширение макс. до 4/6 вентиляторов.

## Функции

Арт. №	DK 7988.035
Описание продукта	Для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS. Панель монтируется в передней части шкафа, пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Прилагается прижимной профиль для оптимального уплотнения кабельного ввода.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вентиляторная панель вкл. 2 вентилятора и дополнительные вырезы под новые вентиляторы 1 регулятор температуры Эластичный прижимной профиль Терморегулятор и вентилятор в сборе, с кабелем подключения (3,5 м).
Мощность на вентилятор (свободный поток)	160/180
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора	1514
Возможности монтажа	В закрытой потолочной панели, приподнятой на распорках 20 или 50 мм В потолочной панели для ввода кабеля, приподнятой на распорках 20 или 50 мм В вентилируемой потолочной панели для ввода кабеля
Указание по монтажу	Для отделения сбоку и целенаправленного тока воздуха при соединении в линейку необходим прижимной профиль 2573.000

# Функции

Указание	При транспортировке краном использовать нельзя В комбинации с поворотной рамой, большой, или потолочной панелью для ввода кабеля вентиляторную панель необходимо выбирать следующим образом: вентиляторная панель = глубина шкафа - 200 мм Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой Поток воздуха можно увеличить с помощью дополнительного вентилятора 7980.000. Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
Уровень шума на вентилятор	37 dB(A)
Подходит для	Ширина: 800 мм 800 мм 800 мм Глубина: 800 мм 1.000 мм 1.200 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,267 kg
Gross weight	6,597 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Описание продукта	DK вентиляторная панель, для установки в имеющиеся сетевые шкафы, подготовлена для ввода кабеля, сзади, ШхГ: 800x800/1000/1200 мм, 230 В, 1 ~, 50/60 Гц