

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Дополнительный вентилятор

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 7990.000 - Дополнительный вентилятор для VX IT, TS IT

Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503,010, 5503,020 5503,025.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 7990.000
Исполнение	Без потолочной панели
Описание продукта	Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503.xxx.
Преимущества	Готовое к подключению комплексное решение Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
Материал	Пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вентилятор Защитная сетка Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Air throughput (at operating point)	150 м ³ /ч
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,32 А При 60 Гц: 0,32 А
Размер	Ширина: 119 мм Высота: 25 мм Глубина: 119 мм

ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согласно МЭК 60529 IP 20

529

Число оборотов 100 %

Указание Снижение указанной мощности воздушного потока до 150 м³/ч при противодавлении 25 Па

Noise level (at operating point) 44 dB(A)

Диапазон рабочих температур 5 °C...55 °C

Номинальная мощность 7,7 Вт

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 0.3

Gross weight 0.308

Код ТНВЭД 84145915

EAN 4028177966345

ETIM 9 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии