Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 7990.000 Дополнительный вентилятор

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 7990.000 - Дополнительный вентилятор для VX IT, TS IT

Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503,010, 5503,020 5503,025.

Функции

Арт. №	SK 7990.000
Исполнение	Без потолочной панели
Описание продукта	Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503.xxx.
Преимущества	Готовое к подключению комплексное решение Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
Материал	Пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вентилятор Защитная сетка Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Air throughput (at operating point)	150 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	24 B (DC)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,32 А При 60 Гц: 0,32 А
Размер	Ширина: 119 мм Высота: 25 мм Глубина: 119 мм

© Rittal 2025

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Число оборотов	100 %
Указание	Снижение указанной мощности воздушного потока до 150 м³/ч при противодавлении 25 Па
Noise level (at operating point)	44 dB(A)
Диапазон рабочих температур	5 °C55 °C
Номинальная мощность	7,7 Вт
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.3
Gross weight	0.308
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177966345
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3