

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Дополнительный вентилятор

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Дополнительный вентилятор для VX IT, TS IT

Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503,010, 5503,020 5503,025.

Функции

Арт. №	SK 7990.000
Исполнение	Без потолочной панели
Описание продукта	Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503.xxx.
Преимущества	Готовое к подключению комплексное решение Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
Материал	Пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вентилятор Защитная сетка Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Air throughput (at operating point)	150 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,32 А При 60 Гц: 0,32 А
Размер	Ширина: 119 мм Высота: 25 мм Глубина: 119 мм

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Число оборотов	100 %
Указание	Снижение указанной мощности воздушного потока до 150 м ³ /ч при противодавлении 25 Па
Noise level (at operating point)	44 dB(A)
Диапазон рабочих температур	5 °C...55 °C
Номинальная мощность	7,7 Вт
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,3 kg
Gross weight	0,308 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK Fan expansion kit, speed-controlled, 192 м ³ /h unimpeded airflow, for fan modules, WHD:119x25x119 mm, RAL 9005

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------