### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### VX 7993.122

## Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 02.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 7993.122 - Линейные распределительные шкафы VX25 Стандарт концерна BMW AG

Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Распределительные шкафы VX25 с цоколем высотой 200 мм, для монтажной технологии TMO.

#### Функции

Арт. №	VX 7993.122
Описание продукта	Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Распределительные шкафы VX25 с цоколем высотой 200 мм, для монтажной технологии TMO.
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Дверь (двери) со смонтированными шарнирами 180° 8618.330 Дверь (двери) со смонтированной комфортной ручкой под профильный полуцилиндр 8618.250 вкл. смонтированный адаптер для вкладыша под ключ с двойной бородкой 7993.200 Высота цоколя: 200 мм, состоит из угловых элементов и цокольных элементов спереди и сзади 8660.02X, высота панелей цоколя спереди 2 х 100 мм и сзади 1 х 200 мм С оцинкованной монтажной панелью, установка в крайнем заднем положении в последнем отверстии перфорации Спереди сверху светильник на светодиодах 2500.220, 24 В, с кабелем подключения 2500.410 и со смонтированным концевым выключателем 2500.460

© Rittal 2025

2

### Функции

Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Высота вкл. цоколь	2 200 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.099 мм х 1.896 мм
Кол-во дверей	2
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	191
Gross weight	204

© Rittal 2025 3