


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.128

**Линейные распределительные
шкафы VX25**

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.128 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Стандарт концерна BMW AG

Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Распределительные шкафы VX25 с цоколем высотой 200 мм, для монтажной технологии ТМО.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 7993.128
Описание продукта	Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Распределительные шкафы VX25 с цоколем высотой 200 мм, для монтажной технологии ТМО.
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Дверь (двери) со смонтированными шарнирами 180° 8618.330 Дверь (двери) со смонтированной комфортной ручкой под профильный полуцилиндр 8618.250 вкл. смонтированный адаптер для вкладыша под ключ с двойной бородкой 7993.200 Высота цоколя: 200 мм, состоит из угловых элементов и цокольных элементов спереди и сзади 8660.02Х, высота панелей цоколя спереди 2 x 100 мм и сзади 1 x 200 мм С оцинкованной монтажной панелью, установка в крайнем заднем положении в последнем отверстии перфорации Спереди сверху светильник на светодиодах 2500.220, 24 В, с кабелем подключения 2500.410 и со смонтированным концевым выключателем 2500.460

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Высота вкл. цоколь	2 200 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	699 мм x 1.896 мм
Кол-во дверей	1
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	131.6
Gross weight	143