

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147

Компактный распределительный шкаф AX

Состояние: 25.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.147 - Компактный распределительный шкаф

AX Стандарт концерна Volvo Cars

Модифицирован в качестве командной панели, размеры 760 x 760 x 300 мм со встроенным поддоном для клавиатуры.

Функции

Арт. №	AX 7993.147
Описание продукта	Компактный распределительный шкаф на базе AX 1073.000. Жесткая конструкция, состоит из цельнометаллического корпуса, сварного с окантовкой, с защитным козырьком в месте открывания двери, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления. Основание корпуса со стальной фланш-панелью для ввода кабеля. Дверь с уплотнением из пенополиуретана, с двух сторон вертикальные перфорированные рейки, с подключением заземления, шарниры на винтах. Монтажная панель: с отверстием в форме замочной скважины для заземления, с разметкой, крепится с помощью приваренных кольцевых гаек.
Материал	Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3,0 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	В верхней части двери имеется обзорное окно из однослойного безопасного стекла (ESG), толщина 3 мм, размеры окна 543 x 345 мм За обзорным окном смонтировано крепление VESA (для монтажа ЖК-монитора силами клиента, согласно чертежу X198471) с помощью U-образного элемента Под обзорным окном расположены 10 отверстий Ø 22,5 мм Под отверстиями смонтирован поддон для клавиатуры со встроенным ковриком для мыши На полке для мыши имеется пластиковая панель толщиной 8 мм с размерами (ШхВ) 260 x 206 мм

Функции

Размер	Ширина: 760 мм Высота: 760 мм Глубина: 300 мм
Упаковка	1 шт.
Gross weight	41.5
EAN	4028177962552