

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.164

**Линейные распределительные
шкафы VX25**

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7993.164 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Стандарт концерна BMW AG

Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Шкафы ввода питания СЕ с цоколем высотой 200 мм, для применения в области автомобильной промышленности ТКВ.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 7993.164
Описание продукта	Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Шкафы ввода питания СЕ с цоколем высотой 200 мм, для применения в области автомобильной промышленности ТКВ.
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	Корпус: RAL 7035 Цоколь: RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	На правой двери смонтирована комфортная ручка с адаптером и вкладышем под ключ с двойной бородкой Боковые стенки смонтированы справа и слева Цоколь высотой 200 мм аналогично 8660.02Х, состоит из четырех угловых элементов, двух смонтированных друг над другом панелей 100 мм спереди и панелями высотой 200 мм справа, слева и сзади Спереди сверху светильник на светодиодах 2500.220, 24 В, с кабелем подключения 2500.410 и со смонтированным концевым выключателем 2500.460 Двери соединены с каркасом с помощью полоски заземления 2412.316 без монтажной панели Двустворчатые двери со смонтированными шарнирами 180° В правой двери на расстоянии 220 мм снизу смонтирован карман для документации, а на расстоянии 950 мм снизу смонтирована полка для документации без панелей основания В левой зоне цоколя по глубине смонтирована кабельная шина, точки монтажа: 1-е и 3-е отверстие каркаса слева
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Высота вкл. цоколь	2 200 мм
Кол-во дверей	2
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	132.628
Gross weight	142.729
EAN	4028177960091