

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 7993.166

Сигнальные шкафчики KX

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 7993.166 - Сигнальные шкафчики KX as per specifications

Модульный корпус Volkswagen, с дверью на шарнирах, вкл. обзорное окно и замок под ключ с двойной бородкой. Действует на всех заводах по производству компонентов и кузовов

ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 7993.166
Описание продукта	Сигнальный шкафчик на базе KX. Жесткая стальная конструкция, сварной корпус из одного листа стали, с защитной окантовкой крышки, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления, крышка на шаринах снизу, с обзорным окном, с уплотнением из пенополиуретана по периметру, с подключением заземления внутри корпуса и с помощью U-образного элемента в крышке.
Технические характеристики	Угол открывания крышки ограничивается черным шнуром, длина 425 мм, до угла ок. 90°
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Крышка с вырезом и наклеенным обзорным окном, сверху с двумя смонтированными поворотными замками со вкладышем 3 мм, на шарнирах снизу Основание корпуса без фланш-панели, с тремя расположенными рядом вырезами (ШxГ) 112,0 x 36,0 мм, каждый с 4 крепежными отверстиями по периметру Ø 5,5 мм, расстояние от заднего края корпуса до заднего края выреза 35,0 мм, от левого края корпуса до левого края левого выреза 80,0 мм, от правого края корпуса до правого края правого выреза 108,0 мм, средний вырез посередине между двумя другими, с двумя отверстиями Ø 20,5 мм, расстояние от середины отверстий до правого края корпуса 30,0 мм, от середины отверстия до заднего края корпуса 50,0 и 80,0 мм Монтажная панель Несущие шины TH 35 x 7,5 мм, смонтированы на монтажной панели, а также кабельные каналы Предохранительный трос, черный, длина 549 мм (прилагается отдельно) Прозрачная пленка, самоклеящаяся, DIN A4 (прилагается отдельно)
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 487,5 мм Высота обзорного окна: 190,5 мм
Number hinges	2
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9.7
Gross weight	9.96
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177972452