

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.226

## Power distributor 24 V DC

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.226 - Power distributor 24 V DC as per specifications

Децентрализованный распределитель, для питания 24 В DC.

## Функции

Арт. №	AX 7993.226
Описание продукта	Компактный распределительный шкаф на базе AX 1039.000. Жесткая конструкция, состоит из цельнометаллического корпуса, сварного с окантовкой, с защитным козырьком в месте открывания двери, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления. Основание корпуса со стальной фланш-панелью для ввода кабеля. Дверь с уплотнением из пенополиуретана, с двух сторон вертикальные перфорированные рейки, с подключением заземления, шарниры на винтах. Монтажная панель: с отверстием в форме замочной скважины для заземления, с разметкой, крепится с помощью приваренных кольцевых гаек.
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

## Функции

Комплект поставки	<p>Дверь с шарнирами 180°, шарниры справа, смонтированы</p> <p>Фланш-панель с 2 вырезами (ШхГ) 112 x 36 мм, с 4 крепежными отверстиями по периметру Ø 5,5 мм</p> <p>Фланш-панель с 2 отверстиями Ø 16,5 мм, 2 отверстия Ø 20,5 мм, а также отверстие Ø 25,5 мм</p> <p>4 настенных креплений для расстояния до стены 40 мм (прилагаются отдельно)</p> <p>Монтажная панель снизу с горизонтальным кабельным каналом 75 x 75 мм, длина 420 мм, монтажная панель сверху с горизонтальным кабельным каналом 40 x 40 мм, длина 420 мм, горизонтальные кабельные каналы соединены с вертикальным кабельным каналом 25 x 40, длина 175 мм</p> <p>2 несущих шины TN35/7,5 горизонтально смонтированы на монтажной панели, несущая шина длиной 107 мм, справа 437 мм</p> <p>Пластиковая ручка 2577.010 вкл. замок VW-E1 (прилагается отдельно)</p>
Области применения	For Volkswagen plants worldwide except in the United States
Указание	<p>Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.</p> <p>Сертификация UL, № сертификата 20190301 – E76083, подготовлено для типовых рейтингов UL 1, 12. Сертификация ограничивается только пустыми корпусами в состоянии поставки, проемы в корпусе должны быть закрыты с соответствии с типовым рейтингом</p>
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 380 мм Глубина: 210 мм
Упаковка	1 шт.
Код ТНВЭД	94032080