


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.400

Power distributor 400 V AC

Состояние: 25.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 7993.400 - Power distributor 400 V AC as per specifications

Децентрализованный распределитель, для питания 400 В АС, со смонтированными держателями предохранителей согласно DIN EN 61439, для применения на производстве кузовов.

ФУНКЦИИ

Арт. №	AX 7993.400
Описание продукта	Компактный распределительный шкаф на базе AX 1039.000. Жесткая конструкция, состоит из цельнометаллического корпуса, сварного с окантовкой, с защитным козырьком в месте открывания двери, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления. Основание корпуса со стальной фланш-панелью для ввода кабеля. Дверь с уплотнением из пенополиуретана, с двух сторон вертикальные перфорированные рейки, с подключением заземления, шарниры на винтах. Монтажная панель: с отверстием в форме замочной скважины для заземления, с разметкой, крепится с помощью приваренных кольцевых гаек.
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Дверь с шарнирами 180°, шарниры справа, смонтированы Пластиковая ручка 2577.010 вкл. замок VW-E1, смонтирован Фланш-панель с 12 отверстиями Ø 16,5 мм, 9 отверстий Ø 25,5 мм, 2 отверстия Ø 32,5 мм, а также одно отверстие Ø 50,5 мм, отверстия закрыты заглушками Монтажная панель обработана и укомплектована 5-полюсной шинной системой (L1 – L3, N + PE), включая клеммы, адаптер подключения 9612.000 и 11 держателей предохранителей 9630.005 Корпус, монтажная панели и дверь соединены с шиной PE кабелем заземления 4 настенных креплений для расстояния до стены 40 мм (прилагаются отдельно)
Указание	Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 56
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 380 мм Глубина: 210 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	25
Gross weight	25.5
Код ТНВЭД	94032080