



AX 7993.400 - Power distributor 400 V AC as per specifications

Децентрализованный распределитель, для питания 400 В AC, со смонтированными держателями предохранителей согл. DIN EN 61439, для применения на производстве кузовов.

Функции

Арт. №	AX 7993.400
Описание продукта	Компактный распределительный шкаф на базе AX 1039.000. Жесткая конструкция, состоит из цельнометаллического корпуса, сварного с окантовкой, с защитным козырьком в месте открывания двери, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления. Основание корпуса со стальной фланш-панелью для ввода кабеля. Дверь с уплотнением из пенополиуретана, с двух сторон вертикальные перфорированные рейки, с подключением заземления, шарниры на винтах. Монтажная панель: с отверстием в форме замочной скважины для заземления, с разметкой, крепится с помощью приваренных кольцевых гаек.
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	<p>Дверь с шарнирами 180°, шарниры справа, смонтированы</p> <p>Пластиковая ручка 2577.010 вкл. замок VW-E1, смонтирован</p> <p>Фланш-панель с 12 отверстиями Ø 16,5 мм, 9 отверстий Ø 25,5 мм, 2 отверстия Ø 32,5 мм, а также одно отверстие Ø 50,5 мм, отверстия закрыты заглушками</p> <p>Монтажная панель обработана и укомплектована 5-полюсной шинной системой (L1 – L3, N + PE), включая клеммы, адаптер подключения 9612.000 и 11 держателей предохранителей 9630.005</p> <p>Корпус, монтажная панели и дверь соединены с шиной PE кабелем заземления</p> <p>4 настенных креплений для расстояния до стены 40 мм (прилагаются отдельно)</p>
Указание	<p>Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.</p>
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 56
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 380 мм Глубина: 210 мм
Упаковка	1 шт.
Код ТНВЭД	94032080