

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 7993.519**

**Линейные распределительные  
шкафы VX25**

Состояние: 13.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 7993.519 - Линейные распределительные шкафы

## VX25 Volkswagen-standard for plants in the USA

Group enclosure, including 200 mm base/plinth without mounting plate, for installing a wiring system. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.

### ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 7993.519
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035

# ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Потолочная панель Задняя стенка Замок: двойная бородка 3 мм без монтажной панели Цоколь, высота 200 мм, состоит из: 4 угловых элемента цоколя из листовой стали, спереди с закрытой панелью 8660.02Х, сбоку с закрытыми панелями 8660.043, задние панели цоколя горизонтально разделенные, нижняя панель с вырезом сверху, верхняя панель с вырезом снизу, для ввода кабеля через несгораемый щеточный буртик высокой плотности 8660.09Х Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов Дверь (двери) с ЭМС-полосками заземления 2412.316 сверху, с заземлением на каркас шкафа с помощью вставной гайки Комфортная ручка 8618.240 со встроенным замком Е1, поставка без ключа (прилагается отдельно) 2 base mounting plates 8660.100 (supplied loose) Светильник на светодиодах, 2500.300, 100 В – 240 В, 1~ , 50 Гц / 60 Гц, без розетки, смонтирован спереди сверху Стальная дверь, цельная сплошная, навеска двери правая, шарниры 180° Панели основания оцинкованные, трехсекционные, с вырезом для ввода кабеля и установленном щеточном буртике
Кол-во дверей	2
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Высота вкл. цоколь	2 200 мм
Исполнение замка	3-точечная запор с замком VW E1
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	138.35
Gross weight	151

# Функции

---

EAN

4028177960053