


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.810

**Линейные распределительные
шкафы VX25**

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7993.810 - Линейные распределительные шкафы VX25 as per specifications

Шкаф концерна Volkswagen, вкл. цоколь 200 мм без монтажной панели, для монтажа кабельной системы. Действует на всех заводах по производству компонентов и автомобилей, вкл. производство кузовов, линиях окраски и сборки. Ширина шкафов 400 мм предназначена только для заводов по производству компонентов.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 7993.810
Описание продукта	Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованныго профиля с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи. Надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Крепление панелей основания с автоматическим выравниванием потенциалов. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором.
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Элементы цоколя: Листовая сталь
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие Панели основания: оцинкованные
Цвет	Крыша, задняя стенка, дверь(и): RAL 7035 Цоколь: RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Потолочная панель Задняя стенка Замок: двойная бородка 3 мм без монтажной панели Цоколь, высота 200 мм, состоит из: 4 угловых элемента цоколя из листовой стали, спереди с закрытой панелью 8660.02Х, сбоку с закрытыми панелями 8660.043, задние панели цоколя горизонтально разделенные, нижняя панель с вырезом сверху, верхняя панель с вырезом снизу, для ввода кабеля через несгораемый щеточный буртик высокой плотности 8660.09Х Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов Дверь (двери) с ЭМС-полосками заземления 2412.316 сверху, с заземлением на каркас шкафа с помощью вставной гайки Комфортная ручка 8618.240 со встроенным замком Е1, поставка без ключа (прилагается отдельно) 2 base mounting plates 8660.100 (supplied loose) Светильник на светодиодах, 2500.300, 100 В – 240 В, 1~ , 50 Гц / 60 Гц, без розетки, смонтирован спереди сверху Стальные двери перекрывающиеся, асимметрично разделенные, дверь с замком слева 600 мм, вторая дверь справа 400 мм, шарниры 180° Панели основания оцинкованные, трехсекционные, с вырезом для ввода кабеля и установленном щеточном буртике
Кол-во дверей	2
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 05
Указание	Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Высота вкл. цоколь	2 200 мм

ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	122
Gross weight	132.2
EAN	4028177994959
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101