

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.916

**Линейные распределительные
шкафы VX25**

Состояние: 20.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7993.916 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Стандарт Mercedes-Benz Integra

Распределительный шкаф Daimler Integra с дверью сзади или со вставной задней стенкой, без монтажной панели, для монтажа кабельной системы.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 7993.916
Исполнение	С задней дверью
Описание продукта	Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованных профилей с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи, надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором, просвет снизу 25 мм.
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие Панели основания: оцинкованные Трубчатая рама двери, оцинкованная
Цвет	RAL 7035

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Потолочная панель закреплена четырьмя рым-болтами 2568.000 Панели основания без монтажной панели Передняя дверь с четырехгранной трубчатой рамой двери, со смонтированными шарнирами 180° 8618.330 и смонтированным замочным вкладышем под ключ с двойной бородкой 8618.306 Задняя дверь дверь с четырехгранной трубчатой рамой двери, со смонтированными шарнирами 130° и смонтированным замочным вкладышем под ключ с двойной бородкой 8618.306 Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 500 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Кол-во дверей	1
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	79.4
Gross weight	80.8