

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.919

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.919 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Стандарт Mercedes-Benz Integra

Распределительный шкаф Daimler Integra с дверью сзади или со вставной задней стенкой, без монтажной панели, для монтажа кабельной системы.

Функции

Арт. №	VX 7993.919
Исполнение	С задней стенкой
Описание продукта	Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованного профиля с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи, надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором, просвет снизу 25 мм.
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие Панели основания: оцинкованные Трубчатая рама двери, оцинкованная
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Потолочная панель закреплена четырьмя рым-болтами 2568.000 Панели основания без монтажной панели Двустворчатая передняя дверь с четырехгранной трубчатой рамой двери, со смонтированными шарнирами 180° 8618.330 и смонтированным замочным вкладышем под ключ с двойной бородкой 8618.306 2 вставных задних стенок с вертикальной перемычкой с выравниванием потенциалов, закрыта с помощью 6 поворотных замков (3 слева, 3 справа) с вертикальной Разделительные перемычки вкл. оцинкованный язычок замка и вкладыш под ключ с двойной бородкой Вторая дверь (двери) дополнительно фиксируется сверху и снизу поворотным рычагом Уголок, оцинкованный, контактное винтовое крепление, в качестве ответной части запора 2 вставных уголка слева и справа смонтированы на нижнем горизонтальном профиле Контактный уголок имеет винтовое крепление к нижнему горизонтальному профилю На заднюю стенку один провод заземления длиной 400 мм, 4 мм², одна сторона с кабельным наконечником, другая сторона с кольцевым наконечником (прилагается отдельно) Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов Выравнивание потенциалов у вставных боковых стенок производится путем принудительного контактирования
Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 500 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Кол-во дверей	2
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	127.23

Функции

Gross weight

137.6