

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.606

RiMatrix S

Состояние: 05.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.606 - RiMatrix S Стандартное помещение безопасности

Стандартизированный ЦОД будет размещен в специальном помещении безопасности (концепция "комната в комнате"), для обеспечения дополнительной защиты от пожара, дыма, воды и др.

Функции

| | |
|--|--|
| Арт. № | DK 7998.606 |
| Описание продукта | Стандартизированный ЦОД будет размещен в специальном помещении безопасности (концепция "комната в комнате"), для обеспечения дополнительной защиты от пожара, дыма, воды и др. |
| Материал | Элементы из термопоглощающих материалов Жесткие кассеты из листовой стали Инновационная технология соединения с запатентованной технологией профилей Использование стойких к температуре и влажности уплотнителей Использование противопожарных заслонок Возможен демонтаж и повторный монтаж |
| Комплект поставки | Консультация и расчет ROI Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика Ввод в эксплуатацию и передача заказчику Документация, обучение, инструктаж Горячая линия и договоры на сервис |
| Глубина в свету | 7 220 мм |
| Высота в свету | 2 700 мм |
| Ширина в свету | 2 750 мм |
| Контроль микроклимата (ZUCS) | 90 kW + 10 kW Резервирование n+1 |
| Низковольтное распределительное устройство | 1 |

Функции

| | |
|---|--|
| No. of PDU Basic | 18 |
| Serverracks (600x2000x1200mm) | 8 |
| Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм) | 1 |
| Показатели защиты | Огнестойкость EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102 Пыле- и водонепроницаемость IP 56 согл. МЭК 60 529 Защита от несанкционированного доступа – класс взломостойкости II Базовая ЭМС-защита Герметичность от проникновения коррозионных газов, в соответствии с EN 1634-3 (DIN 18095) Испытание на удар с энергией 3000 Нм после 30 мин. воздействия пламенем с единой кривой температуры |
| Защита от взлома | RC 2 |
| Design burglar protection | да |
| Design fire protection | EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102 |
| Система увлажнения и осушения | опционально |
| Система пожаротушения помещения | опционально |
| Версия | Single 9 |
| Размер | Ширина: 2.950 мм Высота: 2.800 мм Глубина: 7.420 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Код ТНВЭД | 73089059 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | DK RiMatrix S стандартное помещение безопасности, Single 9 |