Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7999.009 Микро-ЦОД

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7999.009 - Микро-ЦОД Level E

The IT Safe MDC Level E is a small data centre, perfectly tailored to your requirements, with an optimised footprint that expands as your IT develops, and can also be relocated to a different site when necessary.



Функции

Арт. №	DK 7999.009	
Преимущества	Модульная конструкция для установки в труднодоступных	
	местах и монтажа вокруг имеющихся систем при росте IT-	
	инфраструктуры.	
	Расширяемость и поэтапные инвестиции в растущую IT-	
	инфраструктуру.	
	Подготовлен для применения различных решений по IT-	
	охлаждению	
	Защита инвестиций благодаря возможность демонтажа и	
	повторного монтажа	
Области применения	Повышенная защита для IT-компонентов от физических	
	факторов риска	
	Соответствующие компоненты оборудования превращают	
	сейф в компактный ЦОД.	
Материал	Листовая сталь, окрашенная	
Цвет	Корпус: RAL 7035	
	Сервисная дверь: RAL 7035	
	Дверь оператора: RAL 7035	
Комплект поставки	Безопасный корпус с дверью для обслуживания и сервисной	
	дверью	
	Кабельный ввод через обе боковые стенки	
	Обе двери с запиранием на ключ	

© Rittal 2025

Функции

Опции	Различные варианты замков	
	Различные системы ввода кабеля	
	Кабельный ввод через элемент крыши или основания	
	Двустворчатые двери	
	Выбор навески двери	
	Опорный каркас	
	Каркас с защитой от пожара	
Указание	Все испытания проведены как системное испытание,	
	результаты подтверждаются протоколами	
	Проектирование по запросу	
Показатели защиты	Сейф тестируется как единая система	
	Отдельный сейф тестируется как единая система с	
	одностворчатой и двустворчатой дверью и механическим замком	
	Класс огнестойкости F90 согл. DIN 4102 часть 2, поддержание	
	граничных значений ΔT < 50 K, отн. влажности < 85 % в течение	
	30 минут	
	Защита от дыма по образцу DIN 18095-2: 1991-03	
	Защита от взлома RC 2, взломостойкость аналогично DIN EN	
	1630:2011-09	
	Защита от взлома RC 3, взломостойкость аналогично DIN EN	
	1630:2011-09	
Ширина в свету	Монтажная ширина для компонентов: 47 U	
Стандартная защита от	Огонь	
	Вода	
	Коррозийные газы	
	Вандализм	
	Несанкционированный доступ	
	Пыль	
	Кража/взлом	
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 56	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	700	
Gross weight	750	
	4028177717084	

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC002499	
ECLASS 8.0	27180207	

© Rittal 2025 4