


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7999.009

## Микро-ЦОД

Состояние: 06.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7999.009 - Микро-ЦОД Level E

The IT Safe MDC Level E is a small data centre, perfectly tailored to your requirements, with an optimised footprint that expands as your IT develops, and can also be relocated to a different site when necessary.



## Функции

Арт. №	DK 7999.009
Преимущества	<p>Модульная конструкция для установки в труднодоступных местах и монтажа вокруг имеющихся систем при росте ИТ-инфраструктуры.</p> <p>Расширяемость и поэтапные инвестиции в растущую ИТ-инфраструктуру.</p> <p>Подготовлен для применения различных решений по ИТ-охлаждению</p> <p>Защита инвестиций благодаря возможности демонтажа и повторного монтажа</p>
Области применения	<p>Повышенная защита для ИТ-компонентов от физических факторов риска</p> <p>Соответствующие компоненты оборудования превращают сейф в компактный ЦОД.</p>
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	Корпус: RAL 7035 Сервисная дверь: RAL 7035 Дверь оператора: RAL 7035
Комплект поставки	<p>Безопасный корпус с дверью для обслуживания и сервисной дверью</p> <p>Кабельный ввод через обе боковые стенки</p> <p>Обе двери с запирающим устройством на ключ</p>

# Функции

Опции	Различные варианты замков Различные системы ввода кабеля Кабельный ввод через элемент крыши или основания Двустворчатые двери Выбор навески двери Опорный каркас Каркас с защитой от пожара
Указание	Все испытания проведены как системное испытание, результаты подтверждаются протоколами Проектирование по запросу
Показатели защиты	Сейф тестируется как единая система Отдельный сейф тестируется как единая система с одностворчатой и двустворчатой дверью и механическим замком Класс огнестойкости F90 согл. DIN 4102 часть 2, поддержание граничных значений $\Delta T < 50$ К, отн. влажности $< 85$ % в течение 30 минут Защита от дыма по образцу DIN 18095-2: 1991-03 Защита от взлома RC 2, взломостойкость аналогично DIN EN 1630:2011-09 Защита от взлома RC 3, взломостойкость аналогично DIN EN 1630:2011-09
Ширина в свету	Монтажная ширина для компонентов: 47 U
Стандартная защита от	Огонь Вода Коррозийные газы Вандализм Несанкционированный доступ Пыль Кража/взлом
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54
Степень защиты	IP 54 to IP 56 (depending on configuration)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	700 kg
Gross weight	750 kg

## Функции

Код ТНВЭД	83030040
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	Микро-ЦОД Level E (MDC Level E) представляет собой модульный разборный сейф с дверью оператора спереди и сервисной дверью сзади, микро-ЦОД Level E в стандартном исполнении имеет ввод кабеля в каждой боковой стенке