


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8084.500

## Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 05.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8084.500 - Система линейных шкафов TS 8

Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.



## Функции

|             |  |
|-------------|--|
| Арт. №      | TS 8084.500  |
| Материал    | Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм<br>Крыша: листовая сталь 1,5 мм<br>Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм<br>Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм<br>Панели основания: листовая сталь 1,5 мм<br>Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка<br>Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное<br>Монтажная панель и панели основания: оцинкованные   |
| Цвет        | RAL 7035   |

# Функции

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки                 | Каркас шкафа<br>Дверь(и)<br>Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую<br>Потолочная панель<br>Задняя стенка<br>4 рым-болта для транспортировки<br>Замок: двойная бородка 3 мм<br>Панели основания<br>Монтажная панель<br>2 монтажных шины TS 18 x 38 мм |
| Размер                            | Ширина: 1.000 мм<br>Высота: 1.800 мм<br>Глубина: 400 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)  | 899 мм x 1.696 мм  |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55  |
| Степень защиты NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating согл. UL 50E          | Type 1<br>Type 12  |
| IK-код                            | IK09   |
| Кол-во дверей                     | 1  |
| Основной материал                 | Листовая сталь   |
| Упаковка                          | 1 шт.  |
| Вес нетто                         | 129,58 kg  |
| Gross weight                      | 136,4 kg   |
| Код ТНВЭД                         | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC000261   |
| ECLASS 8.0                        | 27180101   |

## Функции

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Описание продукта | TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1800x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди |
|-------------------|---|

## Одобрения

---

|           |   |
|-----------|---|
| Одобрения | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|-----------|---|

---

|             |             |
|-------------|-------------|
| Сертификаты | Поверхность |
|-------------|-------------|

---

|            |   |
|------------|---|
| Объяснения | Декларация производителя<br>Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |
|------------|---|