


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8100.235

**Боковая стенка, на винтах,
листовая сталь**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LÖH GROUP

TS 8100.235 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8100.235
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	46.8
Gross weight	48
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177233720

ФУНКЦИИ

E-Number Sweden E7239710

ETIM 9 EC002524

ECLASS 8.0 27182101