

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.745

Монтажные шасси 23 x 64 мм

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.745 - Монтажные шасси 23 x 64 мм для VX, VX SE

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | VX 8100.745 |
| Описание продукта | Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа. Монтаж вровень с каркасом шкафа. Благодаря дополнительным монтажным креплениям можно использовать при уже установленной монтажной панели, имеется возможность индивидуального укорачивания. |
| Преимущества | Системная перфорация со всех четырех сторон С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Комплект поставки | 2 монтажных шасси 4 монтажных крепления Вкл. крепежный материал |

Функции

| | |
|---------------------|--|
| Возможности монтажа | В VX на внутреннем монтажном монтажного уровня на профиле шкафа В VX SE на вертикальном профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX Between two punched sections on the inner mounting level |
| Подходит для | Тип корпуса: VX VX SE Ширина/глубина: 1.200 мм |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес нетто | 2,4 kg |
| Gross weight | 2,82 kg |
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Описание продукта | VX монтажные шасси 23 x 64мм, для ШГ: 1200 мм |

Одобрения

| | |
|------------|-----------------|
| Объяснения | PCF-declaration |
|------------|-----------------|