Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.235 Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

RITTAL

TS 8106.235 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Функции

Арт. №	TS 8106.235	
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью	
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм	
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие	
Цвет	RAL 7035	
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал	
Указание	Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм	
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм	
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	2 шт.	
Вес нетто	28	
Gross weight	29.2	
Код ТНВЭД	94039910	
EAN	4028177205260	

© Rittal 2025 2

Функции

E-Number Sweden	E7282533	
ETIM 9	EC002524	
ECLASS 8.0	27182101	

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3