

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8106.260

Шарнир

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8106.260 - Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь

Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ сбоку.



Функции

Арт. №	VX 8106.260
Описание продукта	Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ сбоку.
Материал	Цинковое литье под давлением
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Угол открытия двери	180°
Указание по монтажу	Монтаж на шарнирах возможен только в области задней стенки Применяется только при глубине боковой стенки до 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0,69 kg
Gross weight	0,744 kg
Код ТНВЭД	83021000
ETIM 9	EC001167
ECLASS 8.0	27409219

Функции

Описание продукта

VX шарниры для боковой стенки, на винтах, RAL7035 сталь