


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.512

Боковые ставки для модульной конфигурации

Состояние: 20.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.512 - Боковые стенки для модульной фронтальной конфигурации для TS 8

Для крепления к вертикальному профилю шкафа изнутри.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8106.512
Описание продукта	Для крепления на вертикальном профиле шкафа изнутри. Существует возможность пересечения креплений боковых стенок TS 8106.235 с креплением секционных дверей.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	2 боковые стенки 16 креплений с автоматическим выравниванием потенциалов
Указание	Используется также для шкафов без модульной фронтальной конфигурации!
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Высота: = 200 мм Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	27.74
Gross weight	29.2
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177250536
ECLASS 8.0	27182101