

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.750

ЭМС-боковые стенки

Состояние: 17.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.750 - ЭМС-боковые стенки для TS



Функции

Арт. №	TS 8106.750
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов через крепежные элементы Высокая ЭМС-защита благодаря специальному ЭМС-уплотнению Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Product modification	Покрытие листовой стали изменено с алюминий-цинк на цинк-магний. Преимущества: улучшенная пластичность, оптимальная защита от коррозии, единый внешний вид.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	с покрытием цинк-магний Снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 54
Основной материал	Листовая сталь
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Высота: = 2.000 мм Глубина: = 600 мм

Функции

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	28 kg
Gross weight	29,2 kg
Код ТНВЭД	94039910
ECLASS 8.0	27189264
Описание продукта	TS ЭМС-боковая стенка, на винтах, для TS, для ВГ: 2000x600 мм, листовая сталь