Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8106.750 ЭМС-боковые стенки

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8106.750 - ЭМС-боковые стенки для TS



Функции

Арт. №	TS 8106.750
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов через крепежные
	элементы
	Высокая ЭМС-защита благодаря специальному ЭМС-
	уплотнению
	Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
	Болты заземления с контактной поверхностью
Product modification	Покрытие листовой стали изменено с алюминий-цинк на цинк-
	магний.
	Преимущества: улучшенная пластичность, оптимальная
	защита от коррозии, единый внешний вид.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	с покрытием цинк-магний
	Снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 54
529	
Основной материал	Листовая сталь
Подходит для	Тип корпуса: TS 8
	Высота: = 2.000 мм
	Глубина: = 600 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	28
Gross weight	29.2
EAN	4028177475755
ECLASS 8.0	27189264

© Rittal 2025 3