Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8108.550

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8108.550 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь C4-H

Side panels, screw-fastened, sheet steel. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H.

Функции

Арт. №	VX 8108.550
Исполнение	Surface coating to DIN EN ISO 12944 Corrosion protection class C4-H
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: VX C4-H Высота: = 2.000 мм Глубина: = 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	38
Gross weight	38.32
EAN	4028177993686
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025