

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8108.550

## Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 24.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8108.550 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь C4-H

Side panels, screw-fastened, sheet steel. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H.

## Функции

Арт. №	VX 8108.550
Исполнение	Surface coating to DIN EN ISO 12944 Corrosion protection class C4-H
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: VX C4-H Высота: = 2.000 мм Глубина: = 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	38 kg
Gross weight	38,32 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Функции

---

Описание продукта

VX side panel, screw-fastened, for HxD: 2000x800 mm, sheet steel, C4-H