

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8126.235

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8126.235 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Функции

Арт. №	TS 8126.235
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT Высота: 2.200 мм Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	29 kg
Gross weight	32 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002524

Функции

ECLASS 8.0

27182101

Описание продукта

TS Боковая стенка, на винтах, для TS, TS IT, для ВГ: 2200x600 мм, листовая сталь