Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8166.235

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8166.235 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Функции

Арт. №	TS 8166.235
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT Высота: 1.600 мм Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	22.4
Gross weight	23.6
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177205192

© Rittal 2025 2

Функции

E-Number Sweden	E7282538	
ETIM 9	EC002524	
ECLASS 8.0	27182101	

© Rittal 2025 3