
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8184.235

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 01.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8184.235 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Функции

A NO	TO 0104 005
Арт. №	TS 8184.235
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая
	степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
	Болты заземления с контактной поверхностью
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Держатели плоских деталей можно устанавливать как с
	внутренней, так и с внешней стороны шкафа
	Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS
	TS IT
	Высота: 1.800 мм
	Глубина: 400 мм
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 55
529	
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	16.6
Gross weight	17.8
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177205215

© Rittal 2025 2

Функции

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3