


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8186.500

Боковые стенки, ассиметричные

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8186.500 - Боковые стенки, ассиметричные для TS 8

Боковые стенки, ассиметричные, листовая сталь, для TS.



Функции

Арт. №	TS 8186.500
Описание продукта	Альтернатива стандартной стенке для улучшения вида при соединении задняя стенка к задней стенке, задняя стенка к боковой или угловых линеек. Возникающая при стандартных боковых стенках щель уменьшается до нормального размера. В комплект поставки углового шкафа TS входит одна ассиметричная боковая стенка. Количество необходимых дополнительных ассиметричных боковых стенок зависит от выбранного варианта соединения.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Высота: = 1.800 мм Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	27.552

Функции

Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177263666
ECLASS 8.0	27182101