Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8188.235

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 29.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8188.235 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Функции

Арт. №	TS 8188.235
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT Высота: 1.800 мм Глубина: 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	34
Gross weight	35.2
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177243712

© Rittal 2025 2

Функции

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3