


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8228.000

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8228.000 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Базовый шкаф

Стандарт в области распределительных шкафов: каркас шкафа с одной или двумя передними дверями, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Превосходно подходит для эффективного монтажа шкафа.



Функции

| | |
|-------------|--|
| Арт. № | VX 8228.000 |
| Материал | Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Комплект поставки | Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Монтажная панель 2 монтажные шины 18 x 39 мм Замок: двойная бородка 3 мм |
| Размер | Ширина: 1.200 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 800 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 1.099 мм x 2.096 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-код | IK10 |
| Кол-во дверей | 2 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 193 kg |
| Gross weight | 210 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 554,92 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Функции

Описание продукта

VX Baying enclosure system, WHD: 1200x2200x800 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Сертификаты

Поверхность

Объяснения

Декларация производителя
Декларация о соответствии
PCF-declaration