Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8265.000

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8265.000 - Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with two front doors, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.







Функции

VX 8265.000
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
RAL 7035

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Потолочная панель
	Задняя стенка
	Панели основания
	Монтажная панель
	2 монтажные шины 18 x 39 мм
	Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 1.200 мм
	Высота: 1.600 мм
	Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.099 мм х 1.496 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
ІК-код	IK10
Кол-во дверей	2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	144.06
Gross weight	156.4
PCF per pack (cradle-to-gate)	384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
EAN	4028177817739
L/ 11 4	
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 3

Функции

|--|

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025 4