Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8265.500 Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8265.500 - Система линейных шкафов TS 8

Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.



Функции

TS 8265.500
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
RAL 7035

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на
	левую
	Потолочная панель
	Задняя стенка
	4 рым-болта для транспортировки
	Замок: двойная бородка 3 мм
	Панели основания
	Монтажная панель
	2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер	Ширина: 1.200 мм
	Высота: 1.600 мм
	Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.099 мм х 1.496 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
ІК-код	IK09
Кол-во дверей	2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	145.3
Gross weight	159.3
EAN	4028177386679
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025