Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8450.600 Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8450.600 - Система линейных шкафов TS 8 Нержавеющая сталь

Системы линейных шкафов TS 8 из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 55.



Функции

Арт. №	TS 8450.600
Материал	Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка
	Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
	Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
	Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа и панели основания: гладкие
	Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
	Монтажная панель: оцинкованная

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на
	левую
	Потолочная панель
	Панели основания
	Задняя стенка
	Монтажная панель
	4 рым-болта для транспортировки
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
	2 монтажные перемычки по глубине шкафа
2 supportstrips in depth	да
Кол-во дверей	1
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
ІК-код	IK09
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать
	для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал	Нержавеющая сталь
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	699 мм х 1.896 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	121.1
Gross weight	128.9
EAN	4028177300798

© Rittal 2025 3

Функции

ECLASS 8.0 27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025