Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8451.000

Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

CLOSURES >> POWER

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

VX 8451.000 - Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing in high-grade stainless steel 1.4301 (AISI 304): Enclosure frame with two front doors, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.







Функции

Арт. №	VX 8451.000
Материал	Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка
	Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
	Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
	Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа и панели основания: гладкие
	Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
	Монтажная панель: оцинкованная

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель
	Панели основания
	Задняя стенка
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер	Ширина: 1.200 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.099 мм х 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
,, ,	Type 12
ІК-код	IK10
Кол-во дверей	2
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	175.25
Gross weight	191
EAN	4028177920200
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025